

E62322



Collection : FLIGHT PURE

Couleur\* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- POIDS : 16 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- FORME : Quart de rond
- Garantie 10 ans

### Bénéfices consommateurs

- GRANDE ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une plaque d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids- Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME : Pas de capot de bonde disgracieux au niveau des pieds mais une fente intégrée et discrète, côté mur et de la même couleur que le receveur.

- MATÉRIAU : Flight
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE
- PRODUIT INCLUS : Vidage
- En option : Kit de réhausse (hauteur +10/13 cm), joint périphérique d'étanchéité.

### Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 2,6 cm.
- POSE FACILE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- RÉHAUSSE : Pieds réglables disponibles en option.
- BONDE : Receveur livré avec vidage complet, garde d'eau de 50 mm, 2 sorties (horizontale et verticale). Débit 29 l/min.

Descriptif CCTP : Receveur quart de rond 80 cm. E62322. Collection : FLIGHT PURE. POIDS : 16 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. FORME : Quart de rond. PRODUIT INCLUS : Vidage. Garantie 10 ans. En option : Kit de réhausse (hauteur +10/13 cm), joint périphérique d'étanchéité..