

E62331-F



Collection : FLIGHT PURE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 150 x 80 x 2,60 cm
- MATÉRIAU : Flight
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE
- TYPE D'ACCESSOIRE : Kit de réhausse
- MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant
- DESCRIPTION KIT DE RÉHAUSSE : Kit de réhausse sans tablier : pieds réglables à clipser (+ 10/13 cm)
- En option : Kit de réhausse (hauteur +10/13 cm), joint périphérique d'étanchéité.

- POIDS : 35 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- FORME : Rectangulaire
- PRODUIT INCLUS : Vidage
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN 24 selon norme NF
- Garantie 10 ans


Bénéfices consommateurs

- GRANDE ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une plaque d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids- Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME : Pas de capot de bonde disgracieux au niveau des pieds mais une fente intégrée et discrète, côté mur et de la même couleur que le receveur.

Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 2,6 cm.
- POSE FACILE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- BONDE : Receveur livré avec vidage complet, garde d'eau de 50 mm, 2 sorties (horizontale et verticale). Débit 29 l/min.

Dessin technique



mm	A	B	C	Ø
E62324	805	1005	18	11
E62326	805	1205	18	11
E62327	905	1205	18	11
E62329	805	1405	18	14
E62330	905	1405	18	14
E62331	805	1505	18	14
E62332	805	1605	18	14
E62333	905	1605	18	14
E62334	805	1705	18	16
E62335	905	1705	18	16
E62336	805	1805	18	16

Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire 150 cm. E62331-F. Collection : FLIGHT PURE. DIMENSIONS : 150 x 80 x 2,60 cm. POIDS : 35 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. FORME : Rectangulaire. TYPE D'ACCESSOIRE : Kit de réhausse. PRODUIT INCLUS : Vidage. MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN 24 selon norme NF. DESCRIPTION KIT DE RÉHAUSSE : Kit de réhausse sans tablier : pieds réglables à clipser (+ 10/13 cm). Garantie 10 ans. En option : Kit de réhausse (hauteur +10/13 cm), joint périphérique d'étanchéité..

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.