

**E62335**



**Collection :** FLIGHT PURE

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



## Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 170 x 90 x 2,60 cm
- **MATÉRIAU :** Flight
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** CE
- **TYPE D'ACCESSOIRE :** Kit de réhausse
- **MOTIF DE SURFACE :** Lisse
- **DESCRIPTION KIT DE RÉHAUSSE :** Kit de réhausse sans tablier : pieds réglables à clipser (+ 10/13 cm)
- En option : Kit de réhausse (hauteur +10/13 cm), joint périphérique d'étanchéité.

- **POIDS :** 46 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Surélevé, posé ou encastré
- **FORME :** Rectangulaire
- **PRODUIT INCLUS :** Vidage
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** PN6 selon norme NF
- Garantie 10 ans


## Bénéfices consommateurs

- **GRANDE ROBUSTESSE :** Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une plaque d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids- Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- **DESIGN ÉPURÉ :** Receveur extraplat type douche à l'italienne et sans ressaut intérieur mais avec une pente suffisante pour évacuer l'eau
- **ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME :** Pas de capot de bonde disgracieux au niveau des pieds mais une fente intégrée et discrète, côté mur et de la même couleur que le receveur.
- **ANTIBACTERIEN :** L'acrylique bénéficie d'un traitement à base d'ions d'argent BIOCOTE
- **ANTIDERAPANT :** Sécurité d'une adhérence élevée, classée PN 24 selon la norme NF

## Bénéfices installateurs

- **3 TYPES D'INSTALLATION :** A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 2,6 cm.
- **POSE FACILE :** Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- **BONDE :** Receveur livré avec vidage complet, garde d'eau de 50 mm, 2 sorties (horizontale et verticale). Débit 29 l/min.

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire 170 cm. E62335. Collection : FLIGHT PURE. DIMENSIONS : 170 x 90 x 2,60 cm. POIDS : 46 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. FORME : Rectangulaire. TYPE D'ACCESSOIRE : Kit de réhausse. PRODUIT INCLUS : Vidage. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN6 selon norme NF. DESCRIPTION KIT DE RÉHAUSSE : Kit de réhausse sans tablier : pieds réglables à clipser (+ 10/13 cm). Garantie 10 ans. En option : Kit de réhausse (hauteur +10/13 cm), joint périphérique d'étanchéité..