

**E62445**



**Collection :** FLIGHT

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 90 x 90 x 4 cm
- MATÉRIAU : Flight
- FORME : Pentagonal
- MOTIF DE SURFACE : Lisse
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non
- OPTIONS : Kit de réhausse (hauteur 10 cm) ; joint périphérique d'étanchéité

- POIDS : 21 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe A / PN 6
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui
- Garantie 10 ans



## Bénéfices consommateurs

- GRANDE ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids
- Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- HYGIÈNE RENFORCÉE : Traitement antibactérien : Technologie Biocote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse
- Réduit efficacement le nombre de bactérie (jusqu'à 99 % en 2 heures)
- Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24
- Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- ENTRETIEN FACILE : Sa surface brillante et lisse permet un nettoyage simplifié

## Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- POSE FACILE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près

## Dessin technique



mm	E62445
A	900
B	14
	9

Descriptif CCTP : Receveur pentagonal. E62445. Collection : FLIGHT. DIMENSIONS : 90 x 90 x 4 cm. POIDS : 21 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Pentagonal. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe A / PN 6. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. OPTIONS : Kit de réhausse (hauteur 10 cm) ; joint périphérique d'étanchéité. Garantie 10 ans.