

E62450-F



Collection : FLIGHT

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 120 x 80 x 4 cm
- MATÉRIAU : Flight
- FORME : Rectangulaire
- MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non
- Livré sans bonde, diamètre 90 mm

- POIDS : 30 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN 24
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui
- EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097

Bénéfices consommateurs

- GRANDE ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids- Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- HYGIÈNE RENFORCÉE : Traitement antibactérien : Technologie Biocote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse- Réduit efficacement le nombre de bactérie (jusqu'à 99 % en 2 heures)- Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24- Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- SÉCURITÉ : Excellent niveau d'adhérence du revêtement antidérapant


Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- POSE FACILE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près

Produits complémentaires

- E62499 : Rampe d'accès pour personne à mobilité réduite
- E78168 : Bonde extra-plate
- E62471 : Kit de réhausse sans tablier
- E62505 : Kit de réhausse
- E62491 : Kit de réhausse avec tablier Luxe

Dessin technique



Mm	A	B	C	D	
E62441	800	800	25	16	9
E62442	900	900	25	14	9
E62484	1000	700	25	12	9
E62447	1000	800	25	12	9
E62462	1000	1000	25	12	9
E62450	1200	800	25	9	11
E62451	1200	900	25	9	11
E62448	1100	800	25	12	11
E62485	1200	700	25	9	11
E62453	1400	800	25	5	13
E62481	1400	900	25	4	13
E62482	1600	900	24	4	13
E62458	1700	760	24	4	13
E62483	1700	900	24	4	13

Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire antidérapant. E62450-F. Collection : FLIGHT. DIMENSIONS : 120 x 80 x 4 cm. POIDS : 30 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN 24. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. Livré sans bonde, diamètre 90 mm. EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097.