

E62457-F



Collection : FLIGHT

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 70 x 4 cm
- MATÉRIAU : Flight
- FORME : Rectangulaire
- MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non
- Livré sans bonde, diamètre 90 mm

- POIDS : 37 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm, non fournie
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN 24
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui
- EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097

Bénéfices consommateurs

- GRANDE ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids
- - Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- HYGIÈNE RENFORCÉE : Traitement antibactérien : Technologie Biocote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse
- - Réduit efficacement le nombre de bactérie (jusqu'à 99 % en 2 heures)
- - Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24
- - Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- SÉCURITÉ : Excellent niveau d'adhérence du revêtement antidérapant


Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- POSE FACILE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près

Produits complémentaires

- Les parois de douche
- Les panneaux muraux
- La douche tout-en-un

Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire antidérapant. E62457-F. Collection : FLIGHT. DIMENSIONS : 170 x 70 x 4 cm. POIDS : 37 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm, non fournie. MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN 24. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. Livré sans bonde, diamètre 90 mm. EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097.



| mm | A | B | C | D | |
|--------|------|-----|----|----|----|
| E62461 | 900 | 760 | 25 | 14 | 9 |
| E62484 | 1000 | 700 | 25 | 12 | 9 |
| E62446 | 1000 | 760 | 25 | 12 | 9 |
| E62447 | 1000 | 800 | 25 | 12 | 9 |
| E62448 | 1100 | 800 | 25 | 12 | 11 |
| E62485 | 1200 | 700 | 25 | 9 | 11 |
| E62449 | 1200 | 760 | 25 | 9 | 11 |
| E62450 | 1200 | 800 | 25 | 9 | 11 |
| E62451 | 1200 | 900 | 25 | 9 | 11 |
| E62486 | 1400 | 700 | 25 | 5 | 13 |
| E62452 | 1400 | 760 | 25 | 5 | 13 |
| E62453 | 1400 | 800 | 25 | 5 | 13 |
| E62481 | 1400 | 900 | 25 | 4 | 13 |
| E62487 | 1500 | 700 | 24 | 3 | 13 |
| E62454 | 1500 | 760 | 24 | 3 | 13 |
| E62455 | 1600 | 700 | 24 | 4 | 13 |
| E62456 | 1600 | 760 | 24 | 4 | 13 |
| E62482 | 1600 | 900 | 24 | 4 | 13 |
| E62457 | 1700 | 700 | 24 | 4 | 13 |
| E62458 | 1700 | 760 | 24 | 4 | 13 |
| E62483 | 1700 | 900 | 24 | 4 | 13 |

Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire antidérapant. E62457-F. Collection : FLIGHT. DIMENSIONS : 170 x 70 x 4 cm. POIDS : 37 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm, non fournie. MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN 24. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. Livré sans bonde, diamètre 90 mm. EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097.