

**E62461-F**



**Collection :** FLIGHT

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



## Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 90 x 76 x 4 cm
- **MATÉRIAU :** Flight
- **FORME :** Rectangulaire
- **MOTIF DE SURFACE :** Texturé antidérapant
- **LIVRÉ AVEC BONDE :** Non
- Livré sans bonde, diamètre 90 mm

- **POIDS :** 22 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Surélevé, posé ou encastré
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 90 mm
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** Classe C / PN 24
- **KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION :** Oui
- **EN OPTION :** Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097

## Bénéfices consommateurs

- **GRANDE ROBUSTESSE :** Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids- Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- **HYGIÈNE RENFORCÉE :** Traitement antibactérien : Technologie Biocote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse- Réduit efficacement le nombre de bactéries (jusqu'à 99 % en 2 heures)- Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24- Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- **SÉCURITÉ :** Excellent niveau d'adhérence du revêtement antidérapant


## Bénéfices installateurs

- **3 TYPES D'INSTALLATION :** A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- **POSE FACILE :** Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près

## Produits complémentaires

- Les parois de douche

## Dessin technique



mm	A	B	C	D	
E62461	900	760	25	14	9
E62650	900	800	25	14	9
E62484	1000	700	25	12	9
E62446	1000	760	25	12	9
E62447	1000	800	25	12	9
E62651	1000	900	25	12	9
E62448	1100	800	25	12	11
E62485	1200	700	25	9	11
E62449	1200	760	25	9	11
E62450	1200	800	25	9	11
E62451	1200	900	25	9	11
E62652	1200	1000	25	9	11
E62486	1400	700	25	5	13
E62452	1400	760	25	5	13
E62453	1400	800	25	5	13
E62481	1400	900	25	4	13
E62653	1400	1000	25	5	13
E62487	1500	700	24	3	13
E62454	1500	760	24	3	13
E62455	1600	700	24	4	13
E62456	1600	760	24	4	13
E62482	1600	900	24	4	13
E62457	1700	700	24	4	13
E62458	1700	760	24	4	13
E62483	1700	900	24	4	13

Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire antidérapant. E62461-F. Collection : FLIGHT. DIMENSIONS : 90 x 76 x 4 cm. POIDS : 22 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN 24. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. Livré sans bonde, diamètre 90 mm. EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097.