


**E62628**



**Collection :** SURFACE

**Couleur\* :**



SS2 - Blanc gypse

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 120 x 90 x 3 cm
- **MATÉRIAU :** Neoquartz
- **FORME :** Rectangulaire
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** Classe C / PN24

- **POIDS :** 31 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Surélevé, posé ou encastré
- **MOTIF DE SURFACE :** Texturé
- **LIVRÉ AVEC BONDE :** Non


### Bénéfices consommateurs

- **MATÉRIAU D'EXCEPTION :** Fabriqué en Neoquartz, un matériau innovant aux performances uniques composé de résine et de poudre de Quartz, il est teinté dans la masse et redécoupable.
- **ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME :** Surface, à l'aspect ardoise mat naturel, est extraplat, seulement 30 mm d'épaisseur et son vidage est à l'italienne. Ce receveur donnera du caractère à votre espace
- **UNE RÉSISTANCE A TOUTE ÉPREUVE :** 2 à 3 fois plus résistant à l'abrasion, aux chocs et aux risques d'éclats, 4 fois plus résistant aux rayures et 25% plus rigide que les receveurs en "Gel Coat" et "Solid Surface"

### Bénéfices installateurs

- **POIDS :** A dimensions égales, Surface est 40 % moins lourd qu'un receveur similaire grâce à une face arrière évidée et à des propriétés mécaniques supérieures
- **INSTALLATION :** Se pose aussi bien au sol, encastré que surélevé
- **REDÉCOUPABLE :** Découpe possible à la meuleuse d'angle et disque diamant
- **HAUT DÉBIT :** Vidage haut débit supérieur à 30 l/mn avec récupérateur de cheveux

### Dessin technique



Mm	A	B
E62624	900 <sup>±0.5</sup>	900 <sup>±0.5</sup>
E62625	1000 <sup>±0.5</sup>	800 <sup>±0.5</sup>
E62626	1000 <sup>±0.5</sup>	900 <sup>±0.5</sup>
E62627	1200 <sup>±0.5</sup>	800 <sup>±0.5</sup>
E62628	1200 <sup>±0.5</sup>	900 <sup>±0.5</sup>

Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire 120 x 90 cm. E62628. Collection : SURFACE. DIMENSIONS : 120 x 90 x 3 cm. POIDS : 31 kg. MATÉRIAU : Neoquartz. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. MOTIF DE SURFACE : Texturé. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN24. LIVRÉ AVEC BONDE : Non.