


E62629



Collection : SURFACE

Couleur* :



SS2 - Blanc gypse

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 140 x 80 x 3 cm
- MATÉRIAU : Neoquartz
- FORME : Rectangulaire
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN24

Bénéfices consommateurs


- MATÉRIAU D'EXCEPTION : Fabriqué en Neoquartz, un matériau innovant aux performances uniques composé de résine et de poudre de Quartz, il est teinté dans la masse et redécoupable.
- ESTHÉTIQUE HAUT DE GAMME : Surface, à l'aspect ardoise mat naturel, est extraplat, seulement 30 mm d'épaisseur et son vidage est à l'italienne. Ce receveur donnera du caractère à votre espace
- UNE RÉSISTANCE A TOUTE ÉPREUVE : 2 à 3 fois plus résistant à l'abrasion, aux chocs et aux risques d'éclats, 4 fois plus résistant aux rayures et 25% plus rigide que les receveurs en "Gel Coat" et "Solid Surface"

- POIDS : 33 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- MOTIF DE SURFACE : Texturé
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non

Bénéfices installateurs

- POIDS : A dimensions égales, Surface est 40 % moins lourd qu'un receveur similaire grâce à une face arrière évidée et à des propriétés mécaniques supérieures
- INSTALLATION : Se pose aussi bien au sol, encastré que surélevé
- REDÉCOUPABLE : Découpe possible à la meuleuse d'angle et disque diamant
- HAUT DÉBIT : Vidage haut débit supérieur à 30 l/mn avec récupérateur de cheveux

Dessin technique



Mm	A	B
E62629	1400 ^{±0.5}	800 ^{±0.5}
E62630	1400 ^{±0.5}	900 ^{±0.5}
E62631	1600 ^{±0.5}	800 ^{±0.5}
E62632	1600 ^{±0.5}	900 ^{±0.5}
E62633	1700 ^{±0.5}	800 ^{±0.5}
E62634	1700 ^{±0.5}	900 ^{±0.5}
E62635	1800 ^{±0.5}	800 ^{±0.5}

Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire 140 x 80 cm. E62629. Collection : SURFACE. DIMENSIONS : 140 x 80 x 3 cm. POIDS : 33 kg. MATÉRIAU : Neoquartz. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. MOTIF DE SURFACE : Texturé. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN24. LIVRÉ AVEC BONDE : Non.