


E63000



Collection : PANOLUX

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 233,50 x 120 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- HYDROFUGE : Oui
- RÉSISTANCE AUX CHOCS, TÂCHES, AGENTS CHIMIQUES : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Nettoyage à l'eau savonneuse. Éviter les éponges abrasives
- RÉSISTANCE EXTRÊME : Hydrofuges, imputrescibles et très résistants (aux chocs, tâches, agents chimiques et à l'abrasion)

- POIDS : 22 kg
- TYPE D'ACCESSOIRE : Panneau mural
- IMPUTRESCIBLE : Oui
- REDÉCOUPABLE : Oui
- ÉPAISSEUR DU PANNEAU : 7,8 mm


Bénéfices consommateurs

- PERSONNALISATION : Des finitions et des textures tendances à mixer selon les envies pour créer un espace de douche unique et authentique
- ENTRETIEN FACILE : Surface lisse sans aucun traitement spécifique, pas de joints de carrelage à entretenir

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE : Installation simple et rapide directement sur tous types de mur (carrelage, placo, ciment, parpaing) avec du mastic colle
- MATÉRIAU DE QUALITÉ : Matériau composite stratifié renforcé 7,8 mm d'épaisseur, imputrescible, imperméable, léger et facilement découpable

Dessin technique



Descriptif CCTP : Panneau mural. E63000. Collection : PANOLUX. DIMENSIONS : 233,50 x 120 cm. POIDS : 22 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. TYPE D'ACCESSOIRE : Panneau mural. HYDROFUGE : Oui. IMPUTRESCIBLE : Oui. RÉSISTANCE AUX CHOCS, TÂCHES, AGENTS CHIMIQUES : Oui. REDÉCOUPABLE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Nettoyage à l'eau savonneuse. Éviter les éponges abrasives. ÉPAISSEUR DU PANNEAU : 7,8 mm. RÉSISTANCE EXTRÊME : Hydrofuges, imputrescibles et très résistants (aux chocs, tâches, agents chimiques et à l'abrasion).

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.