


Collection : PANOLUX

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 255 x 120 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Nettoyage à l'eau savonneuse. Éviter les éponges abrasives
- RÉSISTANCE EXTRÊME : Hydrofuges, imputrescibles et très résistants (aux chocs, tâches, agents chimiques et à l'abrasion)

- POIDS : 24 kg
- TYPE D'ACCESSOIRE : Panneau mural
- ÉPAISSEUR DU PANNEAU : 7,8 mm

Bénéfices consommateurs

- PERSONNALISATION : Des finitions et des textures tendances à mixer selon les envies pour créer un espace de douche unique et authentique
- FINITION PARFAITE : Kit d'assemblage pour une finition parfaite
- GARANTIE : 10 ans

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE : Installation sur tous types de mur (carrelage, placo, ciment, parpaing) avec du mastic colle
- MATÉRIAU DE QUALITÉ : Matériau composite stratifié renforcé 7,8 mm d'épaisseur, imputrescible, imperméable, léger et facilement découpable

Descriptif CCTP : Panneau mural. E63030. Collection : PANOLUX. DIMENSIONS : 255 x 120 cm. POIDS : 24 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. TYPE D'ACCESSOIRE : Panneau mural. CONSEILS D'ENTRETIEN : Nettoyage à l'eau savonneuse. Éviter les éponges abrasives. ÉPAISSEUR DU PANNEAU : 7,8 mm. RÉSISTANCE EXTRÊME : Hydrofuges, imputrescibles et très résistants (aux chocs, tâches, agents chimiques et à l'abrasion).