

E66513



Collection : FLIGHT NEUS

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 120 x 80 x 4 cm
- MATÉRIAU : Flight
- FORME : Rectangulaire
- MOTIF DE SURFACE : Lisse
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non
- Garantie 10 ans

- POIDS : 24 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe A / PN 6
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui


Bénéfices consommateurs

- HYGIÈNE RENFORCÉE : Traitement antibactérien : Technologie Biocote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse : - Réduit efficacement le nombre de bactérie (jusqu'à 99 % en 2 heures)- Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24- Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- DESIGN ÉPURÉ ET ACCESSIBILITÉ : Receveur extraplat sans ressaut pour un effet à l'italienne et une accessibilité totale
- PERSONNALISATION : Capot de bonde dans 5 finitions

Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoires complémentaires en option : kit de réhausse, bonde extraplate
- FACILITÉ DE POSE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage, respect des dimensions au millimètre près, châssis en aluminium ajustable et tablier acrylique pour une pose surélevée facilitée et stable (en option)

Dessin technique



Mm	A	B	C (face supérieure)	D (face inférieure)	E (face supérieure)	F (face inférieure)	G	Y
E66510	800	800	678	688	143	159	106	18
E66511	900	900	778	790	143	159	106	16
E66517	1000	700	578	591	143	159	106	11
E66512	1000	800	678	688	143	159	106	18
E66550	1000	900	778	790	143	159	106	16
E66518	1200	700	578	591	143	159	106	11
E66513	1200	800	678	688	143	159	106	18
E66514	1200	900	778	790	143	159	106	16
E66551	1200	1000	778	790	143	159	106	16
E66552	1400	700	778	790	143	159	106	16
E66515	1400	800	578	591	143	159	106	18
E66516	1400	900	778	790	143	159	106	11
E66553	1400	1000	778	790	143	159	106	16
E66519	1500	800	678	688	143	159	106	18
E66520	1600	800	678	688	143	159	106	18
E66521	1600	900	778	790	143	159	106	16
E66522	1700	800	678	688	143	159	106	18
E66523	1800	800	678	688	143	159	106	18

largeur du receveur (mm)	X	Y	Z
700	40	11	51
800	40	18	58
900	40	16	56

Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire 120 x 80 cm. E66513. Collection : FLIGHT NEUS. DIMENSIONS : 120 x 80 x 4 cm. POIDS : 24 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe A / PN 6. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. Garantie 10 ans.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.