

E66517



Collection : FLIGHT NEUS

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 100 x 70 x 4 cm
- MATÉRIAU : Flight
- FORME : Rectangulaire
- MOTIF DE SURFACE : Lisse
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non
- Garantie 10 ans

- POIDS : 35 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe A / PN 6
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui


Bénéfices consommateurs

- **HYGIÈNE RENFORCÉE :** Traitement antibactérien : Technologie Biocote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse : - Réduit efficacement le nombre de bactérie (jusqu'à 99 % en 2 heures)- Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24- Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- **DESIGN ÉPURÉ ET ACCESSIBILITÉ :** Receveur extraplat sans ressaut pour un effet à l'italienne et une accessibilité totale
- **PERSONNALISATION :** Capot de bonde dans 5 finitions

Bénéfices installateurs

- **3 TYPES D'INSTALLATION :** A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoires complémentaires en option : kit de réhausse, bonde extraplate
- **FACILITÉ DE POSE :** Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage, respect des dimensions au millimètre près, châssis en aluminium ajustable et tablier acrylique pour une pose surélevée facilitée et stable (en option)

Dessin technique



| Mm | A | B | C (face supérieure) | D (face inférieure) | E (face supérieure) | F (face inférieure) | G | Y |
|--------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|----|
| E66510 | 800 | 800 | 678 | 688 | 143 | 159 | 106 | 18 |
| E66511 | 900 | 900 | 778 | 790 | 143 | 159 | 106 | 16 |
| E66517 | 1000 | 700 | 578 | 591 | 143 | 159 | 106 | 11 |
| E66512 | 1000 | 800 | 678 | 688 | 143 | 159 | 106 | 18 |
| E66550 | 1000 | 900 | 778 | 790 | 143 | 159 | 106 | 16 |
| E66518 | 1200 | 700 | 578 | 591 | 143 | 159 | 106 | 11 |
| E66513 | 1200 | 800 | 678 | 688 | 143 | 159 | 106 | 18 |
| E66514 | 1200 | 900 | 778 | 790 | 143 | 159 | 106 | 16 |
| E66551 | 1200 | 1000 | 778 | 790 | 143 | 159 | 106 | 16 |
| E66552 | 1400 | 700 | 778 | 790 | 143 | 159 | 106 | 16 |
| E66515 | 1400 | 800 | 578 | 591 | 143 | 159 | 106 | 18 |
| E66516 | 1400 | 900 | 778 | 790 | 143 | 159 | 106 | 11 |
| E66553 | 1400 | 1000 | 778 | 790 | 143 | 159 | 106 | 16 |
| E66519 | 1500 | 800 | 678 | 688 | 143 | 159 | 106 | 18 |
| E66520 | 1600 | 800 | 678 | 688 | 143 | 159 | 106 | 18 |
| E66521 | 1600 | 900 | 778 | 790 | 143 | 159 | 106 | 16 |
| E66522 | 1700 | 800 | 678 | 688 | 143 | 159 | 106 | 18 |
| E66523 | 1800 | 800 | 678 | 688 | 143 | 159 | 106 | 18 |

| largeur du receveur (mm) | X | Y | Z |
|--------------------------|----|----|----|
| 700 | 40 | 11 | 51 |
| 800 | 40 | 18 | 58 |
| 900 | 40 | 16 | 56 |

Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire 100 x 70 cm. E66517. Collection : FLIGHT NEUS. DIMENSIONS : 100 x 70 x 4 cm. POIDS : 35 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe A / PN 6. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. Garantie 10 ans.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.