


E67000



Collection : SINGULIER

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 21 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Surélevé, posé ou encastré
- **FORME :** Rectangulaire
- **PRODUIT INCLUS :** Cache bonde
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN)

- **MATÉRIAU :** Neoroc
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** CE
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 90 mm
- **MOTIF DE SURFACE :** Texturé ardoise
- **A COMMANDER séparément et impérativement :** E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min


Bénéfices consommateurs

- **MATÉRIAU DE QUALITÉ :** Fabriqué en Neoroc, un matériau composé de poudre de marbre et de résine, il est revêtu d'un gel coat sanitaire très résistant
- **SÉCURITÉ :** receveur antidérapant PN12 suivant la norme NF
- **HAUTE QUALITÉ TESTÉE :** Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistance aux tâches, aux chocs mécaniques, aux rayures et aux chocs thermiques

Bénéfices installateurs

- **3 TYPES D'INSTALLATION :** A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 3 cm. Accessoire complémentaire en option : bonde extraplate E6266-NF
- **POSE ENCASTRÉE :** Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- **FACILITÉ DE POSE :** Fond plat et lisse, sans décaissement
- **REDÉCOUPABLE :** Découpe possible à la meuleuse d'angle et disque diamant

Dessin technique



-SHM	RAL 9003
-NAD	RAL 7015
-MGZ	RAL 7044
-MAM	RAL 1013

	A mm	B mm	C mm		A mm	B mm	C mm		A mm	B mm	C mm
E67000	900 ⁰ ₋₈	700 ⁰ ₋₈	300 ⁺¹¹	E67032	800 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	400 ⁺¹¹	E67033	900 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	450 ⁺¹¹
E67001	1000 ⁰ ₋₈	700 ⁰ ₋₈	300 ⁺¹¹	E67011	1000 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	300 ⁺¹¹	E67021	1000 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	300 ⁺¹¹
E67002	1100 ⁰ ₋₈	700 ⁰ ₋₈	350 ⁺¹¹	E67012	1100 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	400 ⁺¹¹	E67022	1100 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	450 ⁺¹¹
E67003	1200 ⁰ ₋₈	700 ⁰ ₋₈	350 ⁺¹¹	E67013	1200 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	400 ⁺¹¹	E67023	1200 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	450 ⁺¹¹
E67004	1300 ⁰ ₋₈	700 ⁰ ₋₈	350 ⁺¹¹	E67014	1300 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	400 ⁺¹¹	E67024	1300 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	450 ⁺¹¹
E67005	1400 ⁰ ₋₈	700 ⁰ ₋₈	350 ⁺¹¹	E67015	1400 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	400 ⁺¹¹	E67025	1400 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	450 ⁺¹¹
E67006	1500 ⁰ ₋₈	700 ⁰ ₋₈	350 ⁺¹¹	E67016	1500 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	400 ⁺¹¹	E67026	1500 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	450 ⁺¹¹
E67007	1600 ⁰ ₋₈	700 ⁰ ₋₈	531 ⁺¹¹	E67017	1600 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	531 ⁺¹¹	E67027	1600 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	531 ⁺¹¹
E67008	1700 ⁰ ₋₈	700 ⁰ ₋₈	631 ⁺¹¹	E67018	1700 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	631 ⁺¹¹	E67028	1700 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	631 ⁺¹¹
E67009	1800 ⁰ ₋₈	700 ⁰ ₋₈	631 ⁺¹¹	E67019	1800 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	731 ⁺¹¹	E67029	1800 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	731 ⁺¹¹
E67010	1900 ⁰ ₋₈	700 ⁰ ₋₈	731 ⁺¹¹	E67020	1900 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	731 ⁺¹¹	E67030	1900 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	731 ⁺¹¹
				E67034	2000 ⁰ ₋₈	800 ⁰ ₋₈	831 ⁺¹¹	E67035	2000 ⁰ ₋₈	900 ⁰ ₋₈	831 ⁺¹¹

Descriptif CCTP : Receveur 90 x 70 cm. E67000. Collection : SINGULIER. POIDS : 21 kg. MATÉRIAU : Neoroc. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. PRODUIT INCLUS : Cache bonde. MOTIF DE SURFACE : Texturé ardoise. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN). A COMMANDER séparément et impérativement : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.