


E67006



Collection : SINGULIER

Couleur\* :



SHM - Blanc NAD - Gris ardoise MAM - Sable clair MGZ - Gris sage

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- POIDS : 37 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- FORME : Rectangulaire
- PRODUIT INCLUS : Cache bonde
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN)
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non

### Bénéfices consommateurs

- MATÉRIAU DE QUALITÉ : Fabriqué en Neoroc, un matériau composé de poudre de marbre et de résine, il est revêtu d'un gel coat sanitaire très résistant
- DESIGN ÉPURÉ : Receveur extraplat de 3 cm de hauteur avec capot de bonde encastré et de la même couleur que le receveur
- ARDOISE : Surface imitant une ardoise naturelle, finition mate, en blanc ou gris anthracite
- SÉCURITÉ : receveur antidérapant PN12 suivant la norme NF
- HAUTE QUALITÉ TESTÉE : Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistance aux tâches, aux chocs mécaniques, aux rayures et aux chocs thermiques

### Produits complémentaires

- E9A1364 : Bonde extra-plate

- MATÉRIAU : Neoroc
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm
- MOTIF DE SURFACE : Texturé ardoise
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non
- A COMMANDER séparément et impérativement : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min

### Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 3 cm. Accessoire complémentaire en option : bonde extraplate E6266-NF
- POSE ENCASTRÉE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- FACILITÉ DE POSE : Fond plat et lisse, sans décaissement
- REDÉCOUPABLE : Découpe possible à la meuleuse d'angle et disque diamant

Descriptif CCTP : Receveur 150 x 70 cm. E67006. Collection : SINGULIER. POIDS : 37 kg. MATÉRIAU : Neoroc. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. PRODUIT INCLUS : Cache bonde. MOTIF DE SURFACE : Texturé ardoise. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN12 selon norme NF (Classe A selon norme DIN). LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Non. A COMMANDER séparément et impérativement : E9A1364-CP, vidage extraplat, débit 36 l/min.