

E6D122



Collection : CAPSULE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 120 x 80 x 52 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 230/160
- HAUTEUR DES PIEDS : de 9 à 12 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 94,2 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 27 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 71,4 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- ASTUCIEUX : Solution gain de place, confort de douche et plaisir du bain !!
- PRATIQUE : Les parois de douche (en option) permettent de se doucher dans un espace fermé et hermétique
- AMOUREUX DU BAIN : La grande profondeur de cuve permet un bain totalement immergé
- AISANCE DANS LA DOUCHE : Le fond plat avec vidage encastré procure le même espace qu'un receveur de douche de 120x80 ou 140x90 cm

Produits requis

- E6D124 : Vidage baignoire
- E6D134 : Vidage baignoire

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip


Produits complémentaires

- E6D001 : Marchepied bois
- E6D126 : Pare-douche
- E6D128 : Pare-douche
- E6D131 : Tablier frontal
- E6D133 : Tablier frontal et latéral

Descriptif CCTP : Concept bain-douche. E6D122. Collection : CAPSULE. DIMENSIONS : 120 x 80 x 52 cm. POIDS : 27 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 230/160. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 9 à 12 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 94,2 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 71,4 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Concept bain-douche. E6D122. Collection : CAPSULE. DIMENSIONS : 120 x 80 x 52 cm. POIDS : 27 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 230/160. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 9 à 12 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 94,2 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 71,4 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.