

E6D146R**Collection :** BAIN-DOUCHE MALICE**Couleur* :**

00 - Blanc

Principaux atouts :**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 160 x 85 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 272/202
- HAUTEUR DES PIEDS : de 85 à 115 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PRODUIT INCLUS : vidage
- MARCHE-PIEDS : 0
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 115,7
- GARANTIE : 10 ans
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 115,7 x 58/67 cm
- POIDS : 25,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- VERSION : Droite
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 58
- LIVRÉ AVEC : Vidage extra-plat et trop-plein réglable

Bénéfices consommateurs

- ACCÈS FACILITÉ : Hauteur d'enjambement réduite à 50 cm (Baignoire standard : 57 cm)
- CONFORT BAIN : Hauteur d'eau conservée à 34,5 cm, grâce au vidage spécifique inclus permettant de régler la hauteur de trop-plein
- FONCTIONNEL : Large plage d'assise à l'avant utile au quotidien
- CONFORT DOUCHE : Large espace douche à fond plat pour le même confort qu'un receveur
- INGÉNIEUX : Bonde affleurante en position ouverte pour éviter de trébucher
- ENTRETIEN FACILITÉ : Nettoyage facilité par les lignes douces et la surface lisse de la baignoire

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. E6D146R. Collection : BAIN-DOUCHE MALICE. DIMENSIONS : 160 x 85 cm. POIDS : 25,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 272/202. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 85 à 115 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. VERSION : Droite. PRODUIT INCLUS : vidage. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : 0. VIDAGE : Fourni. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 115,7. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 58. GARANTIE : 10 ans. LIVRÉ AVEC : Vidage extra-plat et trop-plein réglable. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 115,7 x 58/67 cm.