

E6D224



Collection : ELITE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 46,6 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Encastré
- **FORME :** Rectangulaire
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 5,2 cm
- **PRODUIT INCLUS :** Vidage + coussin
- **MARCHE-PIEDS :** 0
- **LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** 118,6 cm
- **GARANTIE :** 10 ans
- **COMPLET :** vidage et coussin inclus
- **MATÉRIAU :** Flight
- **VOLUME (L) :** 218/148
- **HAUTEUR DES PIEDS :** de 10 à 14 cm
- **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :** Contre un mur
- **PIEDS :** Fournis
- **VIDAGE :** Fourni
- **LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** 60 cm
- **ÉPAISSEUR :** 10-12 mm
- **OPTIONS :** Banc en chêne massif et tablier

Bénéfices consommateurs

- **MATÉRIAU UNIQUE :** Le Flight allie la robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique.
- **CHALEUR CONSERVÉE :** Son épaisseur et la résine bi-composant de 5 mm intégrée entre deux plaques d'acrylique permet de conserver l'eau du bain chaude plus longtemps
- **TECHNOLOGIE FLIGHT :** Acrylique traité Bio Cote (aux ions d'argent) dans la masse (ions d'argent), protection antibactérienne
- **TOUJOURS PLUS DE CONFORT :** Coussin en gel repositionnable (2ème coussin en option)
- **FINITION PARFAITE DE L'ANGLE :** en option, le tablier frontal et latéral d'un seul tenant pour une finition parfaite de l'angle
- **DESIGN :** Cache-trop plein affleurant chromé

Bénéfices installateurs

- **AUTOPORTANTE :** Ne nécessite pas de tasseaux de renforcement au mur
- **MATÉRIAU INNOVANT :** Rigide mais plus légère que la fonte
- **INSTALLATION FACILE :** Pieds réglables Quick Clip de 115 à 140 mm
- **HAUTE RÉSISTANCE :** Résiste à une charge de 800 Kg

Descriptif CCTP : Baignoire en Flight. E6D224. Collection : ELITE. POIDS : 46,6 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 218/148. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Vidage + coussin. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : 0. VIDAGE : Fourni. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 118,6 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 cm. GARANTIE : 10 ans. ÉPAISSEUR : 10-12 mm. COMPLET : vidage et coussin inclus. OPTIONS : Banc en chêne massif et tablier.