

E6D228



Collection : ELITE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 180 x 85 cm
- MATÉRIAU : Flight
- VOLUME (L) : 325/255
- HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm
- PRODUIT INCLUS : Vidage, coussin, pieds
- MARCHE-PIEDS : 0
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122,5 cm
- GARANTIE : 10 ans
- OPTIONS : Banc en chêne massif

Bénéfices consommateurs

- MATÉRIAU UNIQUE : Le Flight allie la robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique.
- CHALEUR CONSERVÉE : Son épaisseur et la résine bi-composant de 5 mm intégrée entre deux plaques d'acrylique permet de conserver l'eau du bain chaude plus longtemps
- AMOUREUX DU BAIN : Baignoire double dos avec une hauteur d'eau de 38 cm pour une immersion totale
- TOUJOURS PLUS DE CONFORT : Coussin en gel repositionnable inclus (2ème coussin en option)
- DESIGN : Cache-trop plein affleurant chromé

- POIDS : 95 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En îlot
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 62 cm
- ÉPAISSEUR : 10-12 mm
- Garantie 10 ans

Bénéfices installateurs

- MATÉRIAU INNOVANT : Rigide mais plus légère que la fonte
- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick Clip de 115 à 140 mm

Descriptif CCTP : Baignoire en Flight. E6D228. Collection : ELITE. DIMENSIONS : 180 x 85 cm. POIDS : 95 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : En îlot. VOLUME (L) : 325/255. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 10 à 14 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. PRODUIT INCLUS : Vidage, coussin, pieds. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : 0. VIDAGE : Fourni. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122,5 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 62 cm. GARANTIE : 10 ans. ÉPAISSEUR : 10-12 mm. OPTIONS : Banc en chêne massif. Garantie 10 ans.