

E72275-4



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,4 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS : 10 ACCLY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 98
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 142
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Avec vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance
- INSTALLATION EN 35" : produit équipé du système d'installation breveté 5l35" pour un montage aussi simple que rapide
- RAPIDE A VISSER : la butée d'arrêt de la tige filetée vous indique quand elle est parfaitement vissée.
- TOTALE ETANCHEITE : Un joint centreur remplace le joint plat pour éliminer le risque de décalage sur la vasque. Plus d'ajustement à faire pour une installation étanche à tous les coups !
- MITIGEUR STABILISE : le joint centreur stabilise le mitigeur et réduit le risque de basculement dans la vasque lors du montage.
- ÉTRIER ANTICHUTE : Fini les étriers qui tombent dans les recoins inaccessibles ! Avec son système antichute, lâchez-le en toute sérénité et continuez l'installation les mains libres.
- ÉCROU RAPIDE : Se pince et se remonte le long de la tige en quelques dixièmes de secondes.
- ÉCROU ANTICORROSION ULTRARÉSISTANT : Ecrou renforcé de fibre de verre. La résistance de l'écrou est 2 fois supérieure à la norme NF077. Le matériau résiste au temps, ne rouille pas. Retrait facile même après plusieurs années.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - avec système d'installation breveté 5l35". E72275-4. Collection : ALEO. POIDS : 1,4 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS : 10 ACCLY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 142. SAILLIE DU BEC (MM) : 98. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Avec vidage. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.