

E72278-4



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS : 10 ACCLY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 154
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE DE BEC : Tube
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE D'ACCESSOIRE : Robinet
- TYPE DE FLEXIBLE : Flexible d'alimentation PEX

- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 248
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : MECANIQUE
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- TYPOLOGIE : Mécanique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


Bénéfices consommateurs

- MÉCANISME HAUTE PRÉCISION : cartouche à disques céramique qui assure un réglage de la température précis et un mouvement fluide - garantie 5 ans.
- ÉCONOMIE : Un débit d'eau limité à 5 l/mn
- CONFORT D'UTILISATION : bec tube orientable, pivote à 360°.
- FINITION DE QUALITE : Finition chrome brillant, garantie 10 ans.

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION EN 35" : produit équipé du système d'installation breveté 5135" pour un montage aussi simple que rapide
- SÉCURITÉ : bague-limiteur de température.
- MONTAGE FACILE PETITS ESPACES : tirette latérale plus simple à installer dans les petits espaces.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo, bec tube - avec système d'installation breveté 5135". E72278-4. Collection : ALEO. POIDS : 2 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS : 10 ACCLY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 248. SAILLIE DU BEC (MM) : 154. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : MECANIQUE. TYPE DE BEC : Tube. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. TYPOLOGIE : Mécanique. TYPE D'ACCESSOIRE : Robinet. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. TYPE DE FLEXIBLE : Flexible d'alimentation PEX.