

E72279



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,1 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 143
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 103
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE DE BEC : Rotule orientable
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

Bénéfices consommateurs

- Débit limité à 5 l/mn pour une économie d'eau et un confort d'utilisation - moins de risques d'éclaboussures

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation. E72279. Collection : ALEO. POIDS : 2,1 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 143. SAILLIE DU BEC (MM) : 103. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE BEC : Rotule orientable. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.