

E72286



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,1 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10ACCLY103
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique
- CORPS TIÈDE : Oui
- INVERSEUR : Automatique verrouillable
- GARANTIE FINITION : 10 ans
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- SAILLIE DU BEC (MM) : 201 - 213
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Clapets anti-retour sur les alimentations


Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C
- SÉCURITÉ : Corps tiède. Pas de zone chaude en surface du robinet
- ÉCONOMIE D'EAU : Butée escamotable à mi-débit
- ERGONOMIE : Inverseur à bouton-poussoir
- ENTRETIEN AISÉ : Aérateur anti-calcaire "pièce". Se démonte sans outil, à l'aide d'une pièce de monnaie
- FINITION : Chrome garantie 10 ans
- MÉCANISME-INVERSEUR : Garantie 5 ans

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E72286. Collection : ALEO. POIDS : 3,1 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10ACCLY103. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 201 - 213. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Economie d'eau. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. CORPS TIÈDE : Oui. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. INVERSEUR : Automatique verrouillable. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. Clapets anti-retour sur les alimentations.