

E72312



Collection : ALEO+

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,4 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 143
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : ECO D'EAU
- TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : MECANIQUE
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 98
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Hauteur sous aérateur : 86 mm


Bénéfices consommateurs

- Débit limité à 5 l/mn pour une économie d'eau et un confort d'utilisation - moins de risques d'éclaboussures
- Innovation technologique : l'eau passe dans le corps du robinet sans jamais être en contact avec le chrome ou le nickel.
- Aérateur discret et anti-calcaire : démontage facile sans outil spécifique (Pièce de monnaie) et entretien facilité

Bénéfices installateurs

- TIRETTE LATÉRALE : installation facilitée sur petits lavabos, accessibilité augmentée pour l'utilisateur

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation tournants. E72312. Collection : ALEO+. POIDS : 1,4 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 143. SAILLIE DU BEC (MM) : 98. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : ECO D'EAU. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : MECANIQUE. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Hauteur sous aérateur : 86 mm.