

E72316



Collection : ALEO+

Couleur* :



CP - Chrome



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,9 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 144
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 103
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE DE BEC : Rotule orientable
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation. E72316. Collection : ALEO+. POIDS : 1,9 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 144. SAILLIE DU BEC (MM) : 103. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE BEC : Rotule orientable. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.