



Collection : ALEO+

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 5,1 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 149
- RACCORDS : Avec raccords colonnettes
- MITIGEUR DE BAIN : Mécanique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Inverseur automatique intégré
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 216
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 160
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- INVERSEUR : Automatique verrouillable
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- Aérateur anti-calcaire "pièce"

Bénéfices consommateurs

- Douchette à main Shift Ellipse, 2 jets (débit limité à 10l/mn) - poignée en élastomère pour une bonne prise en main
- Douchette sur coude orientable pour plus de confort
- Bague-limiteur de température

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche - 3 trous sur gorge. E72330. Collection : ALEO+. POIDS : 5,1 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 216. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 149. SAILLIE DU BEC (MM) : 160. RACCORDS : Avec raccords colonnettes. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. MITIGEUR DE BAIN : Mécanique. INVERSEUR : Automatique verrouillable. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. Inverseur automatique intégré. Aérateur anti-calcaire "pièce".