

Collection : ALEO+

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 269
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 157
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Sans vidage
- TYPOLOGIE : Mécanique

Bénéfices consommateurs

- Débit limité à 5 l/mn pour une économie d'eau et un confort d'utilisation - moins de risques d'éclaboussures

Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation. E72337. Collection : ALEO+. POIDS : 2 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 269. SAILLIE DU BEC (MM) : 157. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. TYPOLOGIE : Mécanique. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.