

E72352



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,7 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- GARANTIE FINITION : 10 ans
- GARANTIE 10 ans : Finition Chrome

• TYPE D'INSTALLATION : Mural

• TYPE : Mitigeur

- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique
- CORPS TIÈDE : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- GARANTIE 5 ans : Mécanisme et inverseur


Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C
- SÉCURITÉ : Corps tiède. Pas de zone chaude en surface du robinet
- ÉCONOMIE D'EAU : Sur la poignée de débit, butée escamotable à mi-débit

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E72352. Collection : ALEO. POIDS : 2,7 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Economie d'eau. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. CORPS TIÈDE : Oui. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. Clapets anti-retour sur les alimentations. GARANTIE 10 ans : Finition Chrome. GARANTIE 5 ans : Mécanisme et inverseur.