

E72357



Collection : ALEO+

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 2 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 288
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE DE BEC : Tube
- TYPOLOGIE : Mécanique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 9 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 154
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : MECANIQUE
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

Bénéfices consommateurs

- Débit limité à 5 l/mn pour une économie d'eau et un confort d'utilisation - moins de risques d'éclaboussures

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo, bec tube, avec flexibles d'alimentation. E72357. Collection : ALEO+. POIDS : 2 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 9 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 288. SAILLIE DU BEC (MM) : 154. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : MECANIQUE. TYPE DE BEC : Tube. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. TYPOLOGIE : Mécanique. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.