

E72967



Collection : GALÉO CD

Couleur* :



CP - Chrome


Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF I - EAU : E1 A1 U3 - ACS : 15ACCLY265
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 142
- VIDAGE : Sans vidage
- Bec tube orientable
- TYPE : Robinet indépendant
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 263
- MÉCANISME : Têtes à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Sans bonde de vidage

Dessin technique



Descriptif CCTP : Robinet indépendant pour lavabo (eau froide). E72967. Collection : GALÉO CD. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF I - EAU : E1 A1 U3 - ACS : 15ACCLY265. TYPE : Robinet indépendant. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 263. SAILLIE DU BEC (MM) : 142. MÉCANISME : Têtes à disques céramique. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. Bec tube orientable. Sans bonde de vidage.