


E73050



Collection : COMPOSED

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,5 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 121
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 151
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Avec vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Aérateur anti-calcaire.


Bénéfices consommateurs

- Bonde de vidage métal à clapet couvrant.
- FINITION PVD : Titanium garantie 25 ans

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Tube fileté

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - levier "Pure". E73050. Collection : COMPOSED. POIDS : 2,5 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 121. SAILLIE DU BEC (MM) : 151. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Avec vidage. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium. Aérateur anti-calcaire..

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*