


E73060-3



Collection : COMPOSED

Couleur* :



Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 4,5 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 081
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 151
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE D'INSTALLATION : 3 trous
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium
- Poignées "Croix"
- TYPE D'INSTALLATION : 3 trous
- TYPE : Mélangeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 116
- MÉCANISME : Têtes à disques céramique
- VIDAGE : Avec vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Aérateur anti-calcaire.

Bénéfices consommateurs

- Bonde de vidage métal avec clapet couvrant.
- FINITION PVD : Titanium garantie 25 ans

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mélangeur 3 trous pour lavabo - poignées "Croix". E73060-3. Collection : COMPOSED. POIDS : 4,5 kg. TYPE D'INSTALLATION : 3 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 081. TYPE : Mélangeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 116. SAILLIE DU BEC (MM) : 151. MÉCANISME : Têtes à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Avec vidage. TYPE D'INSTALLATION : 3 trous. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium. Aérateur anti-calcaire.. Poignées "Croix".