

E73060-4



Collection : COMPOSED

Couleur* :



Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 4,5 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 081
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 151
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE D'INSTALLATION : 3 trous
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium
- Aérateur anti-calcaire.
- TYPE D'INSTALLATION : 3 trous
- TYPE : Mélangeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 116
- MÉCANISME : Têtes à disques céramique
- VIDAGE : Avec vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Poignées "Lever"

Bénéfices consommateurs

- Bonde de vidage métal avec clapet couvrant.
- FINITION PVD : Titanium garantie 25 ans

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mélangeur 3 trous pour lavabo - poignées "Lever". E73060-4. Collection : COMPOSED. POIDS : 4,5 kg. TYPE D'INSTALLATION : 3 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 081. TYPE : Mélangeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 116. SAILLIE DU BEC (MM) : 151. MÉCANISME : Têtes à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Avec vidage. TYPE D'INSTALLATION : 3 trous. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium. Poignées "Lever". Aérateur anti-calcaire..

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.