

E73061



Collection : COMPOSED

Couleur* :



CP - Chrome



TT - Titanium

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 4,5 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Sans vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium
- Sans bonde vidage
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- SAILLIE DU BEC (MM) : 166 - 176
- ECO CONSO : Economie d'eau
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Levier "Pure"


Bénéfices consommateurs

- Aérateur anti-calcaire.
- FINITION PVD : Titanium garantie 25 ans

Bénéfices installateurs

- INCLUS : Corps à encastrer fourni

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo mural - levier "Pure". E73061. Collection : COMPOSED. POIDS : 4,5 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 166 - 176. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Sans vidage. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium. Levier "Pure". Sans bonde vidage.