

E73075



Collection : COMPOSED

Couleur* :



CP - Chrome



TT - Titanium

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 118
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium

- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 107
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE DE BEC : Rotule orientable
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable.


Bénéfices consommateurs

- Bonde de vidage métal avec clapet couvrant.
- FINITION PVD : Titanium garantie 25 ans

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Tube fileté

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bidet - levier "Pure". E73075. Collection : COMPOSED. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 107. SAILLIE DU BEC (MM) : 118. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE BEC : Rotule orientable. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable..