


E73078



Collection : COMPOSED

Couleur* :



Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 210
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : 3 trous
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- PERCEMENT : Ø spécifiques 1 x 42 mm - 2 x 35 mm
- Aérateur anti-calcaire
- Attention : Ø percements spécifiques : 1 x 42 mm - 2 x 35 mm.
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 165
- RACCORDS : Avec raccords colonnettes
- VIDAGE : Sans vidage
- INVERSEUR : Automatique à l'arrière du bec
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- Douchette latérale sur coude

Bénéfices consommateurs

- FINITION PVD : Titanium garantie 25 ans
- FINITION : Chrome garantie 10 ans
- MÉCANISME-INVERSEUR : Garantie 5 ans

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche 3 trous sur gorge. E73078. Collection : COMPOSED. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 165. SAILLIE DU BEC (MM) : 210. RACCORDS : Avec raccords colonnettes. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 3 trous. INVERSEUR : Automatique à l'arrière du bec. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium. PERCEMENT : Ø spécifiques 1 x 42 mm - 2 x 35 mm. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. Aérateur anti-calcaire. Douchette latérale sur coude. Attention : Ø percements spécifiques : 1 x 42 mm - 2 x 35 mm..

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.