



**E73095**



**Collection :** COMPOSED

**Couleur\* :**



**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- POIDS : 4 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Clapet anti-retour sur sortie douche.
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- SAILLIE DU BEC (MM) : 218 - 224
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Sans vidage
- INVERSEUR : Inverseur automatique intégré dans la poignée
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium


**Bénéfices consommateurs**

- Inverseur intégré dans poignée gauche.
- Aérateur anti-calcaire "pièce", facile à démonter, design épuré.
- FINITION PVD : Titanium garantie 25 ans

**Bénéfices installateurs**

- Raccords et rosaces "pop-up" cache-écrous.

**Dessin technique**



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche mural. E73095. Collection : COMPOSED. POIDS : 4 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 218 - 224. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. INVERSEUR : Inverseur automatique intégré dans la poignée. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium. Clapet anti-retour sur sortie douche..

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.