

E73158-ND



Collection : COMPOSED

Couleur\* :



CP - Chrome



TT - Titanium

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- POIDS : 2 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 121
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : Economie d'eau
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Sans tirette, sans vidage.
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 181
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Sans vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium
- Aérateur anti-calcaire.


### Bénéfices consommateurs

- FINITION PVD : Titanium garantie 25 ans

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Tube fileté

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - levier "Joystick", sans vidage. E73158-ND. Collection : COMPOSED. POIDS : 2 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 121. SAILLIE DU BEC (MM) : 181. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Sans vidage. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium. Sans tirette, sans vidage.. Aérateur anti-calcaire..