


E73164



Collection : COMPOSED

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,7 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Clapets anti-retour sur les alimentations.
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium


Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50° C.
- CONFORT : Butée de débit intégrée et escamotable

Bénéfices installateurs

- Kit d'entretoise pour la rénovation
- Raccords et rosaces "pop-up" cache-écrous

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E73164. Collection : COMPOSED. POIDS : 3,7 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Economie d'eau. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD titanium. Clapets anti-retour sur les alimentations..

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.