

E73920



Collection : GALÉO CD

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,4 kg
- TYPE : Mélangeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 147
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Poignées métal avec empreinte
- Bec tube orientable
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IIA - EAU : E1 A1 U3 - ACS : 15ACCLY265
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 15 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 89
- MÉCANISME : Têtes à disques céramique
- TYPE DE BEC : Rotule orientable
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Bonde de vidage métal-plastique
- Mélangeur pour bidet ou lave-mains


Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN AISÉ : Aérateur anti-calcaire
- FINITION : Chrome garantie 10 ans
- MÉCANISME : Garantie 5 ans

Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mélangeur bidet ou lave-mains, avec flexibles d'alimentation PEX. E73920. Collection : GALÉO CD. POIDS : 1,4 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IIA - EAU : E1 A1 U3 - ACS : 15ACCLY265. TYPE : Mélangeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 15 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 147. SAILLIE DU BEC (MM) : 89. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Têtes à disques céramique. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE BEC : Rotule orientable. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Poignées métal avec empreinte. Bonde de vidage métal-plastique. Bec tube orientable. Mélangeur pour bidet ou lave-mains.