

E75389



Collection : MODULO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Avec Système Modulo
- Façade et poignées en métal
- Robinet d'arrêt - inverseur double fonction : ouverture-fermeture et régulation-sélection 2 sorties
- A associer avec boîtier universel 98699D

- POIDS : 3 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 587
- Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies
- Corps à encastrer (G1/2). Clapets anti-retour sur les alimentations
- Débit : 26 l/mn sous 3 bars

Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Butée escamotable à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- ERGONOMIE : Poignées ergonomiques
- FINITION : Chrome : Garantie 10 ans
- MÉCANISME : Garantie 5 ans


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION RAPIDE : Vis de fixation pré-montées
- COMPOSITION : Un corps à encastrer, une façade et deux poignées
- Fonctionne avec tout type de chauffe-eau d'une puissance minimale de 18 kW
- Possibilité de rétablir les alimentations en cas d'inversion Eau chaude - Eau froide

Produits requis

- 98699D : Boîtier d'encastrement universel

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. E75389. Collection : MODULO. DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm. POIDS : 3 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 587. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Avec Système Modulo. Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. Façade et poignées en métal. Corps à encastrer (G1/2). Clapets anti-retour sur les alimentations. Robinet d'arrêt - inverseur double fonction : ouverture-fermeture et régulation-sélection 2 sorties. Débit : 26 l/mn sous 3 bars. A associer avec boîtier universel 98699D.