

E75391



Collection : MODULO

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies
- Corps à encastrer G1/2
- Débit : 26 l/mn sous 3 bars

- POIDS : 2,9 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587
- Façade et poignées en métal
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- A associer avec boîtier universel 98699D

## Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Butée escamotable à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- FONCTIONNALITÉ SIMPLE : Inverseur dans la poignée de débit
- DOUBLE-FONCTION : Ouverture-fermeture, régulation et sélection 2 sorties
- ERGONOMIE : Poignées ergonomiques et marquages Bleu - Rouge
- FINITION : Chrome garantie 10 ans
- MÉCANISME-INVERSEUR : Garantie 5 ans


## Bénéfices installateurs

- INSTALLATION RAPIDE : vis de fixation pré-montées
- COMPOSITION : un corps à encastrer, une façade et deux poignées
- Fonctionne avec tout type de chauffe-eau avec une puissance minimale de 18 Kw.
- Possibilité d'utiliser le système Modulo en cas d'inversion des connexions Eau chaude et Eau froide

## Produits requis

- 98699D : Boîtier d'encastrement universel

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. E75391. Collection : MODULO. DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm. POIDS : 2,9 kg. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587. Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. Façade et poignées en métal. Corps à encastrer G1/2. Clapets anti-retour sur les alimentations. Débit : 26 l/mn sous 3 bars. A associer avec boîtier universel 98699D.