

E75759-4



Collection : BRIVE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,4 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 472
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 11 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 103
- MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 136
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou


Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : limiteur de débit sensitif
- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : ouverture eau froide au centre

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION EN 35" : produit équipé du système d'installation breveté 5135" pour un montage aussi simple que rapide

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - système breveté 5135". E75759-4. Collection : BRIVE. POIDS : 1,4 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 472. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 11 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 136. SAILLIE DU BEC (MM) : 103. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie. VIDAGE : Avec vidage. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.