

E75768**Collection :** BRIVE**Couleur* :**


CP - Chrome

Principaux atouts :**Caractéristiques techniques**

- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 169
- RACCORDS : Avec raccords colonnettes
- ENTRAXE (MM) : 150
- TYPE D'INSTALLATION : Sur gorge
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Aérateur anti-calcaire.
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS : 15 ACC LY 472
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 166
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- INVERSEUR : Automatique verrouillable
- Clapet anti-retour sur sortie douche.

Bénéfices consommateurs

- Bague-limiteur de température
- ÉCONOMIE d'eau : limiteur de débit sensitif
- Inverseur automatique verrouillable, pratique en cas de basse pression

Dessin technique

Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche sur gorge. E75768. Collection : BRIVE. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS : 15 ACC LY 472. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 169. SAILLIE DU BEC (MM) : 166. RACCORDS : Avec raccords colonnettes. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ENTRAXE (MM) : 150. ECO CONSO : Economie d'eau. TYPE D'INSTALLATION : Sur gorge. INVERSEUR : Automatique verrouillable. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Clapet anti-retour sur sortie douche.. Aérateur anti-calcaire..