

E76003



Collection : STRUKTURA

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 64,50 x 34 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Sans bride
- CONFIGURATION : Réservoir non-réversible
- PRODUIT INCLUS : Réservoir et abattant
- ABATTANT : 1
- CHARNIÈRES : Métal
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans
- FIXATION DE LA CUVETTE : Cachées
- POIDS : 41,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- HAUTEUR : Standard
- ALIMENTATION : Latérale montée d'usine à gauche et réversible
- TYPE D'ABATTANT : Standard
- MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1
- MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur
- ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non
- GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans
- CONDITIONNEMENT : 1 colis
- LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur, charnières métal ; kit de fixations latérales au sol

Bénéfices consommateurs

- CONFORT SONORE : Robinet flotteur silencieux
- MÉCANISME : Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme 3/6 L

Dessin technique



Descriptif CCTP : Pack cuvette SANS BRIDE sortie horizontale. E76003. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 64,50 x 34 cm. POIDS : 41,5 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Standard. TYPE DE BRIDE : Sans bride. ALIMENTATION : Latérale montée d'usine à gauche et réversible. CONFIGURATION : Réservoir non-réversible. TYPE D'ABATTANT : Standard. PRODUIT INCLUS : Réservoir et abattant. MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1. ABATTANT : 1. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CHARNIÈRES : Métal. ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. FIXATION DE LA CUVETTE : Cachées. LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur, charnières métal ; kit de fixations latérales au sol.