

**E76008**



**Collection :** STRUKTURA

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**




### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 64,50 x 35,40 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- BRIDE : Sans bride
- CONFIGURATION : Non-réversible
- PRODUIT INCLUS : Réservoir et abattant
- ABATTANT : Inclus
- CHARNIÈRES : Métal
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans
- FIXATION DE LA CUVETTE : Cachées
- ALIMENTATION latérale
- POIDS : 41,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- HAUTEUR : Standard
- ALIMENTATION : Alimentation latérale
- TYPE D'ABATTANT : Déclipsable à descente progressive
- MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1
- MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur
- ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non
- GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans
- CONDITIONNEMENT : Un seul colis
- LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur, à descente progressive et déclipsable avec charnières métal ; kit de fixations latérales au sol

### Bénéfices consommateurs

- CONFORT SONORE : Robinet flotteur silencieux
- MÉCANISME : Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme 3/6 L

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Pack cuvette, sortie horizontale. E76008. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 64,50 x 35,40 cm. POIDS : 41,5 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Standard. BRIDE : Sans bride. ALIMENTATION : Alimentation latérale. CONFIGURATION : Non-réversible. TYPE D'ABATTANT : Déclipsable à descente progressive. PRODUIT INCLUS : Réservoir et abattant. MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1. ABATTANT : Inclus. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CHARNIÈRES : Métal. ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : Un seul colis. FIXATION DE LA CUVETTE : Cachées. LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur, à descente progressive et déclipsable avec charnières métal ; kit de fixations latérales au sol. Alimentation latérale.