

E76021



Collection : STRUKTURA

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 67 x 35,40 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- HAUTEUR : Standard
- BRIDE : 0
- CONFIGURATION : Non-réversible
- MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1
- MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur
- ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non
- GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans
- CONDITIONNEMENT : 1 colis
- LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur, charnières métal ; kit de fixations latérales au sol
- POIDS : 41,3 kg
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Sans bride
- ALIMENTATION : Latérale
- TYPE D'ABATTANT : Déclipsable à descente progressive
- ABATTANT : 1
- CHARNIÈRES : Métal
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans
- FIXATION DE LA CUVETTE : Cachées

Bénéfices consommateurs

- CONFORT SONORE : Robinet flotteur silencieux
- MÉCANISME : Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme 3/6 L

Dessin technique



Descriptif CCTP : Pack cuvette, sortie verticale. E76021. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 67 x 35,40 cm. POIDS : 41,3 kg. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Standard. TYPE DE BRIDE : Sans bride. BRIDE : 0. ALIMENTATION : Latérale. CONFIGURATION : Non-réversible. TYPE D'ABATTANT : Déclipsable à descente progressive. MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1. ABATTANT : 1. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CHARNIÈRES : Métal. ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. FIXATION DE LA CUVETTE : Cachées. LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur, charnières métal ; kit de fixations latérales au sol.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.