

**E76250**



**Collection :** NATÉO

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**




### Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,7 kg
- TYPE : Mitigeur
- SAILLIE DU BEC (MM) : 205
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Sans vidage
- TYPE DE BEC : Rabattable
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Pour une installation élégante et fonctionnelle devant une fenêtre
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : II - ECAU : E0 C2 A1 U3 - ACS : 11 ACCLY 540
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 9 l/mn
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : Mécanique
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

### Bénéfices consommateurs

- ANTI-CALCAIRE : Aérateur inclus
- LIMITEUR de débit sensitif

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur évier - bec rabattable. E76250. Collection : NATÉO. POIDS : 2,7 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : II - ECAU : E0 C2 A1 U3 - ACS : 11 ACCLY 540. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 9 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 205. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Sans vidage. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : Mécanique. TYPE DE BEC : Rabattable. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Pour une installation élégante et fonctionnelle devant une fenêtre.