



Collection : GALÉO CD

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,3 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF: I - EAU: E1 A1 U3 - ACS : 15ACCLY264
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : Mécanique
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- Poignées métal
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mélangeur
- SAILLIE DU BEC (MM) : 219
- MÉCANISME : Têtes à disques céramique
- VIDAGE : Sans vidage
- TYPE DE BEC : Pivotant
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


Bénéfices consommateurs

- ANTI-CALCAIRE : Aérateur inclus
- La température désirée est obtenue en peu de temps avec des têtes à disques céramique en comparaison avec des têtes à clapet, ce qui équivaut à des économies d'eau et d'énergie

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mélangeur évier mural, bec tube. E76925. Collection : GALÉO CD. POIDS : 1,3 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF: I - EAU: E1 A1 U3 - ACS : 15ACCLY264. TYPE : Mélangeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 219. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Têtes à disques céramique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. VIDAGE : Sans vidage. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : Mécanique. TYPE DE BEC : Pivotant. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Poignées métal.