

E77080



Collection : STRUKTURA

Couleur* :



CP - Chrome



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 36,90 x 18,40 cm
- MATÉRIAU : Acier chromé brillant
- TYPE D'ACCESSOIRE : Barre porte-serviettes
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop plein
- PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse)
- POIDS : 0,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Posé
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail
- NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse)

Produits requis

- EGH111 : Lave-mains 45 cm non meulé
- EGH011 : Lave-mains 45 cm non meulé

Dessin technique



Descriptif CCTP : Barre porte-serviettes pour lave-mains 45 cm. E77080. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 36,90 x 18,40 cm. POIDS : 0,8 kg. MATÉRIAU : Acier chromé brillant. TYPE D'INSTALLATION : Posé. TYPE D'ACCESSOIRE : Barre porte-serviettes. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail. TROP-PLEIN : Avec trou de trop plein. NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque. PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse). INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse).